




LIMISERVO X G Series

电装・马达・操作盘



实现小型・轻量化马达！充实步骤顺序功能！

LIMISERVO X G Series

规格

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---------------------------------|--|-------------------|--|
| 电装 | | XC-GMFY-10-05 | | XC-GMFY-20-05 | | XC-GMFY-20-07 | |
| 马达 | | XL-G554-10Y | | XL-G554-20Y | | XL-G754-20Y | |
| 电压区分 | | 单相100V-120V | | 单相・三相200V-240V*1 | | | |
| 额定功率 | | 550W | | | | 750W | |
| 额定转速 | | 3,600sti/min*2 | | | | | |
| 额定扭矩 | | 1.47N・m (0.15kg・m) | | | | 1.96N・m (0.2kg・m) | |
| 速度控制范围 | | 70sti/min〜8,999sti/min*2 | | | | | |
| | | 缝纫机轴 | | 出货时 (250sti/min〜4,000sti/min*2) | | | |
| | | 马达轴 | | 50sti/min〜3,600sti/min*2 | | | |
| 检出器 | | XC-KE-01P | | | | | |
| 环境 | | 周边温度 | | 5°C〜40°C | | | |
| | | 周边湿度 | | 30%RH〜95%RH (无冷凝) | | | |
| | | 标高 | | 标高 海拔1,000m以下 | | | |
| 机体重量 | | 电装: 3.5kg (net), 6.9kg (gross) 马达: 6.9kg (net), 9.1kg (gross) | | | | | |
| 捆包方式 | | 纸箱 < L: 490mm × W: 402mm × H: 227mm > (马达和控制盘整体捆包的情况) | | | | | |

*1 接续方式请详细阅读说明书。
*2 sti/min是Stitches per Minute (针/分) 的简称

机种表示

电装

XC-GMFY-□□-□□

| 电压区分 | 编码 | 马达输出 | 编码 |
|---------------|----|------|----|
| 单相100-120V | 10 | 550W | 05 |
| 单相・三相200-240V | 20 | 750W | 07 |

● 编码“20”的单相接续方式请详细阅读说明书。

电装／马达

XL-G□54-□□Y□XC-GMF□□-□□-□□

| 马达输出 | 编码 | 电压区分 | 编码 | 出口规格 | 编码 | 电压区分 | 编码 | 马达输出 | 编码 |
|------|----|---------------|----|-----------|----|---------------|----|------|----|
| 550W | 5 | 单相100-120V | 10 | 一般 | Y | 单相100-120V | 10 | 550W | 05 |
| 750W | 7 | 单相・三相200-240V | 20 | 用于PEGASUS | PY | 单相・三相200-240V | 20 | 750W | 07 |

● 编码“20”的单相接续方式请详细阅读说明书。

● 编码“20”的单相接续方式请详细阅读说明书。

操作盘

XC-G10□-CE-ZA

| 安装 | 编码 |
|----|----|
| 下侧 | S |
| 上侧 | L |

XC-G500Y-CE-ZA

| 出口规格 | 编码 |
|------|----|
| 一般 | Y |

自动抬压脚装置

LE-FA-ZA

可变速踏板

XC-CVS-3-ZA



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F
Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.jukichina.com/>

| | | | |
|----|-------|---------------------------|----------------------|
| 常州 | ----- | Tel: (0519) 86059027 | |
| 杭州 | ----- | Tel: (0571) 87829028/9928 | Fax: (0571) 87829318 |
| 郑州 | ----- | Tel: (0371) 55986280 | |
| 武汉 | ----- | Tel: (027) 83659777 | Fax: (027) 83659776 |
| 东莞 | ----- | Tel: (0769) 22420270 | Fax: (0769) 22420277 |
| 厦门 | ----- | Tel: (0592) 5660310 | Fax: (0592) 5660350 |
| 青岛 | ----- | Tel: (0532) 86071988 | Fax: (0532) 86071997 |
| 大连 | ----- | Tel: (0411) 84542586 | Fax: (0411) 84541586 |
| 香港 | ----- | Tel: (852) 24237888 | Fax: (852) 24237121 |



* 规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 本目录内容记载截至 01/2026 为最新内容。(Rev 01) (JC)
* 为了确保安全使用，请务必在使用前阅读使用说明书。

